



Descrizione

Raccordi per tubi flessibili con dado per raccordo R 3/4" x 5/8" (R 3/4" x 16 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi fless

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo \varnothing d3= R 3/4"
- Attacco maschio \varnothing esterno d1= 16 mm o 5/8" (zona di inserimento)
- l = 50 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	532400
GTIN	4007228532401
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Peso (kg)	0,01

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,1
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso (kg)	356,0