

# LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner ST, 15 m

<b>Artikelnummer</b>	21.08.2865	<b>LEONI</b>
<b>Hersteller</b>	LEONI	
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.08.2865	



## Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
- Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- ST-Stecker von Suhner: Axial gefederter Stecker, Bajonett mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule
- E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik- Ferrule, schwarz
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich

### Technische Daten

Hersteller	LEONI
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4
Farbe	violett
Länge	15 m
Anzahl Fasern	2
Kabeltyp	Duplexkabel

Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	50/125µm OM4
Anschlüsse	E2000 (LSH) / ST
Seite 1 Typ des Anschlusses	E2000 (LSH)
Seite 2 Typ des Anschlusses	ST
Aramid Zugentlastung	ja
Kabel LSOH	ja
Zugbelastbarkeit	400 N
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm <sup>2</sup> )	200 N/dm