

## Cascoo

### Rückenloch-Lenkrolle



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 22 mm, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm



Artikelnummer: 243579

#### Rückenloch-Lenkrolle

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 50 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 22 mm
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	11 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Bereifung	Polypropylen	Feststeller	ohne
Durchmesser Rad	50 mm	Fadenschutz	nein
Material Felge	Polypropylen	Länge Nabe	22 mm
Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Befestigungselement	Rückenloch	Gewicht	0,147 kg

