

Blume Förderanlagen Röllchenbahn



Tragrolle aus Stahl, Bahn Länge x
Breite 3 m x 300 mm, Achsabstand
100 mm

Artikelnummer: 409761



Blume Förderanlagen Stahlröllchenbahn - Einzelelement

Gerade

Röllchenbahn















- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
- Breite 340 mm
- Achsabstand 100 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 500 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




Fördertechnik	Förderbahnen	Fördergutbreite bis	500 mm
Bahntyp	Röllchenbahn	Fördergutlänge min.	300 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	100 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Stahl	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	48 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	3 m	Rahmenoberfläche	verzinkt

ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	300 mm	Gewicht	25 kg
Breite	340 mm		

Zubehör

126268		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
410104		Durchgang für Röllchenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 48 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm, Achsabstand 100 mm, mit Scharnieren und Handgriff
414499		Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m
414502		Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m
428595		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428653		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428697		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428744		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428824		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429011		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429055		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429099		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429168		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
510321		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscheere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm