

Birnenlampe 30x60 mm, Ba22d 50V 15W

Artikel-Nr. 47174



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	50 - 50 V
Lichtstrom:	80 lm
Socket:	B22d
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	30 mm
Gesamtlänge:	60 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Birnenlampe 30x60 mm Birnenformlampe Ba22d. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 15:09:51



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.