

**Artikelnummer:** 73065

**Kurzbeschreibung:** Arbeitsbühne MB-D, orange  
RAL 2000

**Langbeschreibung:** Arbeitsbühne MB-D  
(Deutsche Ausführung): Diese Arbeitsbühne bietet  
Ihnen mehr Sicherheit bei Reparatur- und  
Wartungsarbeiten an hochgelegenen  
Gebäudeteilen oder Krananlagen bzw. bei  
Installationen. Sie ist mit einem Schutzgitter zum  
Gabelstaplerhubgerüst und einer  
Abrutschsicherung ausgestattet. Ferner besitzt sie  
Aufnahmen für Stapler (außer bei Typ--»MB-K IV--  
« = Kran). Die Arbeitsbühne ist für 2 Personen  
zugelassen und in verschiedenen Ausführungen  
erhältlich. Alle Modelle besitzen eine verzinkte



Werkzeugablage, das Modell --»MB-K IV--« ist zusätzlich mit einer Vierstrangkette für den  
Krantransport, Stützfüßen und einem verzinktem Dach ausgerüstet. Hinweis: Deutsche  
Ausführung, beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben. Farbe: orange lackiert (RAL  
2000) "MB-D": Maße Werkzeugablage (B/T/H): 150 x 745 x 110 mm, Standfläche (B/L):  
1200 x 800 mm, zul. Gesamtgewicht: 300 kg, Maße (B/T/H): 1200 x 1115 x 1890 mm,  
Gewicht: 120 kg, TÜV-geprüft und DGUV entsprechend "MB-A": Maße Werkzeugablage  
(B/T/H): 150 x 745 x 110 mm, Standfläche (B/L): 1200 x 800 mm, zul. Gesamtgewicht: 300  
kg, Maße (B/T/H): 1200 x 1115 x 2090 mm, Gewicht: 132 kg, geprüft vom TÜV  
Österreich "MB-CH": Maße Werkzeugablage (B/T/H): 150 x 745 x 110 mm, Standfläche  
(B/L): 1200 x 800 mm, zul. Gesamtgewicht: 320 kg, Maße (B/T/H): 1200 x 1115 x 2090  
mm, Gewicht: 147 kg "MB-F": Maße Werkzeugablage (B/T/H): 150 x 745 x 110 mm,  
Standfläche (B/L): 1200 x 1000 mm, zul. Gesamtgewicht: 300 kg, Maße (B/T/H): 1200 x  
1090 x 1890 mm, Gewicht: 120 kg, TÜV-geprüft und DGUV entsprechend "MB-K IV": Maße  
Werkzeugablage (B/T/H): 150 x 745 x 110 mm, Standfläche (B/L): 1200 x 800 mm,  
zul. Gesamtgewicht: 470 kg, Maße (B/T/H): 1200 x 800 x 2300 mm, Gewicht: 170 kg,  
Stützfüße 135 mm, TÜV-geprüft und DGUV entsprechend nach DIN EN 14502- 1

**EAN/GTIN:** 4052462011519