

Artikelnummer: 93752

Kurzbeschreibung: MEHRSI--
Sprossendoppelstehtleiter, 10 Stufen

Langbeschreibung: Sprossendoppelstehtleiter MEHRSI--Serie: Die Sprossendoppelstehtleiter aus der MEHRSI--Serie garantiert mit einer robusten und dauerstabilen Befestigung der Sprossen durch Mehrfachbördelung hohe Stabilität und Standsicherheit. Sie ist mit einer hochfesten, korrosionsresistenten Leichtmetall-Legierung versehen. Die Leiter ist mit hochwertigen und stabilen, auswechselbaren Guss-Gelenken sowie stabilen Holzklammerprofilen ausgestattet. Die Leiterfüsse besitzen integrierte Abstandhalter, die Sie vor Fingerklemmen schützen. Die Auftrittsfläche der Sprossen ist durchgehend ausgleitsicher, profiliert und griffig. Geprüft nach Euronorm DIN EN 131 Sprossenabstand: 280 mm 6 Sprossen: Holmlänge: 1,79 m, Leiterbreite: 0,69 m, Gewicht: 6,8 kg 7 Sprossen: Holmlänge: 2,09 m, Leiterbreite: 0,72 m, Gewicht: 9,0 kg 8 Sprossen: Holmlänge: 2,37 m, Leiterbreite: 0,76 m, Gewicht: 10,4 kg 10 Sprossen: Holmlänge: 2,93 m, Leiterbreite: 0,85 m, Gewicht: 12,9 kg 12 Sprossen: Holmlänge: 3,49 m, Leiterbreite: 0,93 m, Gewicht: 15,0 kg



EAN/GTIN: 4251056702974