



Exzenter-Verbindungsbeschlag

- ▶ Rastex 15
- ▶ Dübel für Rastex 15



Schnellmontagedübel Rapid S DU 324 / DU 325



- ▶ Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 8 mm
- ▶ Stahl verzinkt / Kunststoff blau

| Artikelversion | Spannmaß mm | Bestell-Nr. | VE |
|----------------|-------------|------------------|-----------|
| Rapid S DU 324 | 20 | 0 044 750 | 1/200 St. |
| Rapid S DU 325 | 30 | 0 047 458 | 1/200 St. |



Schnellmontagedübel Rapid S DU 332 / DU 333



- ▶ Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 10 mm
- ▶ Stahl verzinkt / Kunststoff grün

| Artikelversion | Spannmaß mm | Bestell-Nr. | VE |
|----------------|-------------|------------------|-----------|
| Rapid S DU 332 | 20 | 0 044 758 | 1/200 St. |
| Rapid S DU 333 | 30 | 0 044 759 | 1/200 St. |

Einschraubdübel Twister DU 319 T / DU 320 T



- ▶ Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Stahl / Kunststoff
- ▶ Einsetzbar im System 32

| Artikelversion | Spannmaß mm | Bestell-Nr. | VE |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Twister DU 319 T verzinkt | 20 | 0 048 037 | 1/200 St. |
| Twister DU 320 T verzinkt | 30 | 0 048 038 | 1/200 St. |