

DIGITUS®

19" Serverschrank Unique Serie, perforierte Fronttür, (B)600 x (T)1.000 mm

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** 70% perforierte Stahl-Fronttür • Schwenkhebelgriff vorbereitet für Profilhalbzylinder (Adapter liegt bei) • 4-Punkt-Verriegelung Fronttür • 230° Türöffnungswinkel
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** 63% perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür • 3-Punkt-Verriegelung Rücktür • 230° Türöffnungswinkel
- **Schließmechanismus:** EMKA Schließung 333 (Front- und Rücktür) • EMKA Schließung 9473 (Seitenteile)
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden und Dachmodul
- **Eigenschaften:** Stahlblech 1,5 mm stark • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • Türanschlag einfach wechselbar • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** 19" Montageschrauben-Set (beinhaltet je 28 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben), 2 x Schlüssel, 2 x Bürstenleisten für Kabelzuführung von oben und unten, 4 x 19" Leisten (beliebig tiefenverstellbar), 1 x Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet • Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Serverschrank Unique Serie, lichtgrau



19" Serverschrank Unique Serie, schwarz



Perforierte Stahl-Fronttür



Perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Serverschrank Unique Serie	26 HE	perforierte Tür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	1.400 mm	lichtgrau	DN19 SRV-26U-1	11005627
		perforierte Tür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	1.400 mm	schwarz	DN19 SRV-26U-B1	11005628
	36 HE	perforierte Tür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	1.800 mm	lichtgrau	DN19 SRV-36U-1	11005629
		perforierte Tür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	1.800 mm	schwarz	DN-19 SRV-36U-B	11007531
	42 HE	perforierte Tür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	2.100 mm	lichtgrau	DN19 SRV-42U-N1	11005630
		perforierte Tür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	2.100 mm	schwarz	DN19 SRV-42U-B1	11005631