

## Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression Longlife 400

longueur de tuyau 30 m,  
raccordement M22x1,5 mm, avec  
accouplement rotatif

**KÄRCHER**



Numéro d'article: 119828

flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 30 m
- température max. 155 °C
- pression max. 400 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec accouplement rotatif
- hauteur x longueur x largeur 130 x 480 x 480 mm

### Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	accouplement rotatif
pression	400 bar	hauteur	130 mm
longueur de tuyau	30 m	longueur	480 mm
antistatique	non	largeur	480 mm
température maxi	155 °C	Poids	10,128 kg

