

Kärcher tuyau de rallonge pour aspirateurs eau et poussière C 40

longueur de tuyau 2,5 m, largeur
nominale 40 mm

Numéro d'article: 120019



KÄRCHER

tuyau de rallonge pour aspirateurs eau et poussière

- longueur de tuyau 2,5 m
- largeur nominale 40 mm
- hauteur x longueur x largeur 110 x 500 x 480 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	hauteur	110 mm
pour appareil de nettoyage	aspirateurs eau et poussière	longueur	500 mm
longueur de tuyau	2,5 m	largeur	480 mm
antistatique	non	Poids	0,875 kg
largeur nominale	40 mm		

Accessoires

119231



aspirateurs eau et poussière, puissance 2350 W, volume d'air 3420 l/min, volume du récipient 55 l, Largeur de travail 360 mm

119232		aspirateurs eau et poussière, puissance 2350 W, volume d'air 3420 l/min, volume du récipient 55 l
119312		aspirateurs eau et poussière, puissance 2760 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 55 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119314		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1200 W, volume d'air 2x3360 l/min, volume du récipient 70 l, Largeur de travail 400 mm
119317		aspirateurs eau et poussière, puissance 3x1200 W, volume d'air 3x3660 l/min, volume du récipient 70 l, Largeur de travail 400 mm
119319		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119321		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119322		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119323		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 65 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm
119324		aspirateurs eau et poussière, puissance 2x1380 W, volume d'air 2x4440 l/min, volume du récipient 75 l, Sac filtrant papier, Largeur de travail 360 mm