

META

rayonnage tambour de câble

MULTIPAL

MULTIPAL, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1300 x 900 mm, 2 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montant A, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 226966



Das Lagersystem



META Rayonnage pour tambour de câble avec montant en A MULTIPAL

Champ de montage

rayonnage tambour de câble

- rayonnage suivant
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1300 x 900 mm
- charge maximale par élément 1500 kg
- 2 niveaux avec surface d'appui tambour de câble
- niveaux avec douilles de guidage sur les lisses pour l'axe du tambour
- montant A

- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble | rayonnage | type tablette/niveau | surface d'appui tambour de câble |
| type de rayonnage | rayonnage tambour de câble | surface de tablette | avec revêtement en plastique |
| rayonnage modulaire | système à visser | surface de montant | galvanisé |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | stabilité / renfort / entretoise | croisillons |
| matériau | acier | couleur de la tablette | orangé rouge // RAL2001 |
| hauteur | 3300 mm | exécution couleur | orangé rouge/galvanisé // RAL2001 |
| largeur | 1300 mm | volume de livraison | sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol |
| profondeur | 900 mm | livraison | démonté |
| charge maxi par élément | 1500 kg | certification | GS // label de qualité RAL |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | garantie | 5 années |
| équipement des tablettes / nivea | lisses avec douilles de guidage | Poids | 59,661 kg |
| équipement rayonnage | montant A | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 226851 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique |
| 226855 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique |
| 226978 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 226981 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

| | | |
|--------|---|--|
| 226984 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage |
| 226988 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage |
| 226989 |  | surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, pour une charge max. par tabl. de 750 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 227961 |  | protection anti-collision rayonnage, élément : planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |