

Scangrip Lampe industrielle NOVA R

boîtier en aluminium coulé sous pression, Ampoule : DEL COB, avec port USB pour recharge d'appareils mobiles, aimant et poignée de transport, avec batterie

Numéro d'article: 235386



Lampe industrielle

- hauteur x largeur x profondeur 163 x 163 x 63 mm
- boîtier en aluminium coulé sous pression
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique A
- avec port USB pour recharge d'appareils mobiles, aimant et poignée de transport
- durée d'éclairage 10 h
- variable à 5 niveaux
- durée de charge 3,5 h
- avec batterie
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique





Détails techniques

type d'outil Accessoires




matériau de boîtier aluminium coulé sous

		pression
type d'ampoule	DEL COB	hauteur 163 mm
Classe d'efficacité énergétique	A	largeur 163 mm
Durée d'éclairage	10 h	profondeur 63 mm
flux lumineux	2000	indice de protection IP 67 : infiltration de poussière, immersion périodique
avec variateur	oui	Numéro d'enregistrement DEEE DE24837723
alimentation	batterie	Type d'appareil DEEE lampes CAT 3
Durée de charge	3,5 h	Marque selon le registre allemand Scangrip
équipement lampe	port USB pour recharge d'appareils mobiles, aimant et poignée de transport	Poids 0,9 kg
fonction lampe	variable à 5 niveaux	

Accessoires

235421		Support magnétique, force d'adhérence 20 kg
235424		Trépied, hauteur 900 - 1900 mm

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute