

Wilms chauffages électriques EL15

Avec 3 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 480 x
990 x 515 mm, Niveau sonore de 62
dB, manutention facile avec
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243739



Wilms



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 3 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 6 - 15 kW, puissance de chauffage 900 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 480 x 990 x 515 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 400V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Niveau sonore de 62 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur radial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- soubassement avec roulettes
- en noir/jaune

Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	niveau sonore	62 dB
type de radiateur	chauffages électriques	couleur	noir/jaune
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	type de ventilateur	ventilateur radial
Niveaux de chauffage	3	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
	6-15 kW	Radiateur fonction	ventilateur simple
	900 m³/h	poignée	Poignée de transport
hauteur	480 mm	soubassement	roulettes
longueur	990 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
largeur	515 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
alimentation	bloc d'alimentation 400V/50 Hz	Marque selon le registre alleman	Wilms
indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions	Poids	40 kg
plage de température	0 °C à +40 °C		

Accessoires

243744



tuyau d'air chaud, Pour chauffages électriques, Longueur x diamètre 7,6 m x 150 mm, en jaune/noir