

C+P

armoire multicases

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 800 x 500 mm, avec 8 compartiments, répartition 2x4, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 260193

Clanic+



armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 800 x 500 mm
- avec 8 compartiments, répartition 2x4
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces









- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

hauteur du châssis	100 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
type de meuble	armoire	surface de corps	thermolaqué
type d'armoire	armoire multicases	surface de face avant	thermolaqué
hauteur	1950 mm	type de porte	porte battante
largeur	800 mm	Butée de porte	à droite
profondeur	500 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
équipement armoire	compartiments	installation	paroi
compartiments	8 pièce	livraison	livré monté
Compartmentage	2x4	garantie	10 années
soubassement	socle	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
verrouillable	oui	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
système de fermeture	serrure à cylindre	Amortissement de porte	oui
matériau	acier	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de finition	soudé	Poids	47,7 kg
couleur du corps	gris clair // RAL7035		

Accessoires

271458		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272047		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272058		pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle

272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique
273067		Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, pour armoire multicasas, anti-effraction grâce à la fonction roue libre - tourne dans le vide lorsque le cadenas est fermé et ne s'enclenche qu'après le retrait du cadenas, sans supplément de prix ! Commander en fonction du nombre de portes. À commander uniquement en combinaison avec l'article principal.