

diabie monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 200 kg, pelle largeur x profondeur 350 x 500 mm, plus une pelle en tube d'acier pliable très longue, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 272316

diabie monte-escaliers







- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur x profondeur 1225 x 510 x 870 mm
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 350 x 500 mm
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- structure en tube d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- avec poignée étrier et poignées ovales
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 160 mm
- kit étoiles avec bandage caoutchouc plein
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	bandage kit étoiles	caoutchouc plein
type de diabie de manutention	diabie monte-escaliers	Ø de roue kit étoiles	160 mm
charge	200 kg	poignée de sécurité	non
largeur de pelle	350 mm	hauteur	1225 mm

profondeur de pelle	500 mm	largeur	510 mm
kit étoiles	3 étoiles	profondeur	870 mm
matériau	tube d'acier	surface	finition peinture époxy
rabattable	oui	couleur	noir
fonction rabattable	pelle	garantie	5 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	18,5 kg
Ø de roue	160 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm