

## BS-ROLLEN

### Chariot à ridelles électrique

BS-eTec

alimentation électrique par batterie 24-48 V, force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en Panneau dérivé du bois, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), structure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, avec bandage TPE / polyuréthane



BS ROLLEN

Numéro d'article: 272912

#### Chariot à ridelles électrique

- convient pour la manutention interne – réduit les efforts physiques et fait gagner du temps grâce à bonne manoeuvrabilité même par charges lourdes
- Unité de commande, roulettes fixes électroniques, poignée cockpit
- Interrupteur sur la poignée cockpit pour l'activation et la régulation de la force d'entraînement électronique en avant et en arrière
- alimentation électrique par batterie 24-48 V
- La batterie est amovible
- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateforme en Panneau dérivé du bois
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- structure coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- avec bandage TPE / polyuréthane
- volume de livraison : Chariot avec aide au démarrage électronique, comprenant les 3 composants unité de commande, entraînement électrique et poignée cockpit ainsi que deux batteries amovibles

avec chargeur

## Détails techniques

|                           |                          |                                    |   |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| appareil de manutention   | chariot de manutention   | couleur                            | bleu gentiane // RAL5010  |
| type de chariot           | chariots à dossier       | poignée                            | 1 pièce   |
| type de chariot à dossier | Chariot à ridelles       | rabattable                         | non   |
| convient pour (secteurs)  | logistique interne       | nombre/type de roulettes           | 2 roues piv./fixes  |
| charge                    | 500 kg                   | pneumatique                        | TPE/PU  |
| conducteur d'électricité  | non                      | hauteur                            | 990 mm  |
| longueur de plateau       | 1000 mm                  | équipement entraînement électrique | Unité de commande, roulettes fixes électroniques, poignée cockpit         |
| largeur de plateau        | 600 mm                   | fonction entraînement électrique   | Activation de la force d'entraînement électronique en avant et en arrière |
| matériau de plateforme    | Bois                     | alimentation                       | batterie 24-48 V  |
| rehausses                 | 1 ridelle (paroi pleine) | batterie amovible                  | oui   |
| emboîtable                | non                      | volume de livraison                | chariot, composants d'entraînement électrique, 2 batteries, chargeur      |
| matériau                  | tube d'acier             | Poids                              | 48 kg   |
| surface de châssis        | finition peinture époxy  |                                    |   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 215471 |  | caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort  |
| 215618 |  | ruban d'emballage PP, support en polypropylène avec colle en acrylate, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, Épaisseur 60 µm, épaisseur du film 35 µm, en marron                           |
| 216079 |  | carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 310 x 310 mm |
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique  |
| 221302 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 400 x 600 x 400 mm, capacité 76 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein   |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique   |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9  |

