

Kappes

bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 323371



5 YEARS WARRANTY



Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm
- en polyéthylène en vert
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 année(s) de garantie



Détails techniques



type de récipient	bac à bec	gerbable avec rebord gerbage
norme européenne	non	soubassement plein
hauteur	75 mm	fond renforcé par rainures de renfort
largeur	105 mm	poignée poignée encastrée renforcée
profondeur	160 mm	champ d'inscription porte-étiquettes
Profondeur de la tablette	140 mm	convient pour aliments oui
matériau	polyéthylène	résistance à la température -40 à +80 °C
recyclable	oui	couleur vert
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	garantie 5 année(s)
convient pour les convoyeurs à r	oui	taille 7 - HxlxP 75x105x160/140 mm
gerbable	oui	Poids 0,12 kg

Accessoires

101485		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 105 x 140 mm, en transparent
209211		Étiquette pour bac à bec, pour taille 7, en transparent
978406		Étiquette pour bac à bec, pour taille 7, en blanc

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
203969		chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
504490		plaque de rangement à fentes, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm, en format paysage

504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
522344		armoire avec plaques à fentes, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair