

Kappes armoire grand espace avec bacs

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm, 102 bacs en polyéthylène, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 4 plateaux avec tablette en acier et 102 bacs, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522365



Kappes Armoire grand espace RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

armoire grand espace avec bacs

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm
- 102 bacs en polyéthylène
- garnissage 6 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x l x P 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte à battants perforée / à fente

- portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 4 plateaux avec tablette en acier et 102 bacs
- Réglable au pas de 10 mm
- porte : 40 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x l x P 45 x 105 x 85 mm
- 3 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg
- tiroirs installables à souhait vers le bas à partir de la mi-hauteur
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire universelle | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type de porte | double porte à battants perforée / à fente | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| hauteur | 1950 mm | soubassement | socle |
| largeur | 1130 mm | matériau | tôle d'acier |
| profondeur | 590 mm | tablette réglable au pas | 10 mm |
| équipement armoire | tablettes, bacs, tiroirs | surface de tablette | galvanisé |
| type tablette/niveau | tablette en acier | verrouillable | oui |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| charge tablette | 50 kg | glissière tiroir | rail télescopique |
| Nombre de bacs à bec | 102 pièce | extension tiroir | 100 % |
| Nombre de bacs x taille | 6 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x l x P 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x l x P 130 x 140 x | fonction du tiroir | |
| nombre de bacs x taille porte | 40 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 32 x H x l x P 45 x 105 x 85 mm | verrouillage | 3 côtés |
| matériau de bac | polyéthylène | angle d'ouverture de porte | 200 ° |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | poignée | poignée tournante |
| charge tablette coulissante | 50 kg | roulant | non |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | exécution porte | |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | Poids | 181,72 kg |
| surface de corps | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 323236 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323247 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323258 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323291 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu |
| 323305 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323316 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323327 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323349 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323371 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert |
| 323382 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert |
| 323393 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert |
| 323418 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert |
| 323429 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323451 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323462 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge |
| 323484 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge |
| 324578 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris |
| 324589 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris |
| 324603 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris |
| 324625 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 114305 |  | poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir |
| 524171 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |