


# Elektrik-Anschaltung CPVSC1-AE16-CPI

Teilenummer: 541975

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	52 mm
Höhe	40 mm
Länge	70 mm
Feldbus-Schnittstelle	M9, 5-polig, Dose und Stecker
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Ventilinsel
Kommunikationstypen	CP-Feldbus
Max. Anzahl Ventilsolen	16
Parametrierung	Parametrierung über CP-Protokoll
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Protokoll	CP-Feldbus
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last	Ventiltyp und Ventilanzahl abhängig
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Elektronik: $\leq 100$ mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 % bei 50 °C nicht kondensierend
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Schutzart	IP20 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Produktgewicht	150 g
LED-Anzeige busspezifisch	CP: CP-Feldbus
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoffhinweis	RoHS konform