

## Getränkekühlschrank MRFvd 5511 mit Glastür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür, digitaler Temperaturanzeige und Schloss. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 60 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Die digitale Temperaturanzeige ist im Türrahmen integriert und dadurch von außen gut sichtbar.

Artikel-Nr.: 40575511  
GTIN: 9005382232378



### Produktvorteile:

- Digitale Temperaturanzeige
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostauflagen
- Max. Rostbelastung 60 kg
- Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

### Technische Daten:


|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Geräteart                 | Kühlschrank |
| Produktgruppe             | C           |
| Herstellerkennung         | MRFvd 5511  |
| <b>Abmessungen außen:</b> |             |
| Breite                    | 747 mm      |
| Tiefe                     | 769 mm      |
| Höhe                      | 1684 mm     |
| <b>Abmessungen innen:</b> |             |
| Breite                    | 625 mm      |
| Tiefe                     | 536 mm      |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Höhe                               | 1459 mm                       |
| Aufstellart                        | Standgerät                    |
| Öffnungssystem                     | Glastür                       |
| Temperaturbereich von              | 1 °C                          |
| Temperaturbereich bis              | 15 °C                         |
| Anzahl der Türen                   | 1                             |
| Türanschlag                        | Rechts wechselbar             |
| Bestückung                         | Flaschen                      |
| Innenbeleuchtung                   | Ja                            |
| Aussenmaterial                     | Stahlblech, silberfarben      |
| Innenmaterial                      | Kunststoff                    |
| Anschlußart                        | Steckerfertig (230V)          |
| Anschlusswert Elektro              | 0,07 kW                       |
| Spannung                           | 230 Volt                      |
| Bruttogewicht                      | 99 kg                         |
| Serienzubehör                      | 4 Roste kunststoffbeschichtet |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 32 °C                         |
| Raumfeuchte bis                    | 65 %                          |
| Kühlung                            | Umluft                        |
| Tauwasserverdunstung               | Ja                            |
| Abtauung                           | Automatisch                   |
| Kältemittel                        | R 600a (Isobutan)/GWP 3       |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Höchste Umgebungstemperatur     | 32 °C                     |
| Bruttinhalt                     | 569 l                     |
| Nutzinhalt Kühlung              | 432 l                     |
| Energieverbrauch im Jahr        | 535 kWh                   |
| Energieeffizienzklasse          | C                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | K4                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)