



Orthomat® Premium Arbeitsplatzmatte


Verschleißfeste, zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus PVC



- Gut geeignet für mittlere bis schwere Belastungen – auch Punktbelastungen.
- Die gehärtete Oberseite der Arbeitsplatzmatten ist abnutzungsbeständig.
- Der geschäumte Kern der Anti-Ermüdungsmatte bietet angenehme Dämpfung und Entlastung für den Muskel-Skelett-Apparat.
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.
- Verschiedene Farben erhältlich.



Farb Variationen



Grün

Blau

Schwarz

Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
FF010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	2,00 kg
FF010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	4,99 kg
FF010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	61,00 kg
FF010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	3,80 kg
FF010004	0,9 m x 3,65 m	Schwarz	12,15 kg

Technische Spezifikation

Material	Offenzelliger PVC-Schaum
Oberseite	Kiesel
Materialstärke	12,5 mm
Rollenlänge	18,3 m
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Witterungsbeständigkeit	Geeignet für trockene Innenbereiche

Artikel

FF010005	0,6 m x 18,3 m	Schwarz	45,60 kg
FF010005C	0,6 m x pro Laufmeter	Schwarz	2,49 kg
FF010006	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	93,50 kg
FF010006C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	5,10 kg
FF010007	Spezial	Schwarz	0,00 kg
FF010008	0,9 m x 22 m	Schwarz	73,26 kg
FF020003	0,9 m x 18,3 m	Blau	61,00 kg
FF020003C	0,9 m x pro Laufmeter	Blau	3,80 kg
FF040003	0,9 m x 18,3 m	Grün	61,00 kg
FF040003C	0,9 m x pro Laufmeter	Grün	3,80 kg
FF040005	1,2 m x 18,3 m	Grün	88,00 kg

Technische Spezifikation

Typischer Anwendungsbereich	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke, Kassen/Verkaufstische
Montage	Lose verlegbar
Reinigung	Oberfläche fegen/abwischen
Brandschutz	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
Herkunftsland	China
Garantie:	2 Jahre bei Verwendung in einem trockenen Umfeld

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an verkauf@cobaeurope.de