

## Broszura informacyjna

# 29 25 160

- Powierzchnie chwytające ząbkowane krzyżowo
- Szczęki półokrągłe
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

## Szczypce telefoniczne

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	29 25 160
EAN	4003773043478
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	139 g
Wymiary	160 x 59 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,0 mm
Szerokość końcówki (W4)	2,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Długość szczęki (L3)	54,0 mm
Szerokość główki (W3)	14,0 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*