

Artikelnummer:
28885

EAN-Nummer:
4000870288856

Name
LED ST64 Inner Glow Helix 180lm E27 gold 1800K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,5
Nennlichtstrom	180 lm
Entspricht Glühlampe	19 W
Bestückung	3,5 W
Lichtstromwinkel	360 °
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Gewicht brutto	105 g
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Bestückung	3,5 W
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Gewicht netto	79 g
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein
Bauform	Speziallampen

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	7 x 17,7 x 6,8 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Neu	✓

Abmessungen

Höhe	142 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	142 x x mm
Durchmesser	64 mm



Paulmann
28885

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.