

## ZARGES

### zwaarlastladder

Z600

trap eenzijdig, 5 sporten met antislipprofiel, bordeshoogte 1,33 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 2,15 m, van aluminium, geëloxeerd

Artikelnummer: 139285



## ZARGES Zware trapladder Z600

hoog draagvermogen tot 250 kg

zwaarlastladder

- trap eenzijdig
- 5 sporten met antislipprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,35 m
- bordeshoogte 1,33 m, breedte x diepte 250 x 250 mm
- balklengte 2,15 m
- sporten diepte 60 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- opbergbak
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging







- van aluminium, geëloxeerd
- belastbaar tot 250 kg
- gewicht 9,7 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	zwaarlastladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	oppervlak steel	geëloxeerd
gebruik	eenzijdig	onderbouw	verwisselbare 2-componenten-kunststof voeten
lengte paal	2,15 m	belastbaar tot	250 kg
werkhoogte	3,35 m	ladder uitrusting	opbergbak
sporten aantal	5	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	veiligheidsbeugel	ja
diepte sport	60 mm	spreidbeveiliging	ja
hoogte sokkel	1,33 m	ladder voor op de trap	nee
breedte sokkel	250 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
diepte sokkel	250 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	9,7 kg

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE