

## opvangbak

voor 12 x 200 liter vat,  
opvangvolume 335 l, hoogte x  
breedte x diepte 200 x 1300 x 3880  
mm, met rooster van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag, van  
staal gelakt in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 140002

## Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 12 x 200 liter vat
- opvangvolume 335 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 1300 x 3880 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten







## Technische details

|                                |                    |                      |                     |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | opvangbak          | kleur                | vuurrood // RAL3000 |
| type opvangbak                 | opvangbak          | opvangbak uitrusting | rooster             |
| opslagplaats                   | onderdak           | materiaal rooster    | staal               |
| capaciteit                     | 12 x 200 liter vat | oppervlak rooster    | verzinkt            |
| opvangvolume                   | 335 l              | onderbouw            | vorkslaffen         |

|                                  |   |                  |                     |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen           | onderrijdbaar    | ja                  |
| bouwwijze (toelating)            | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten | onderrijdhoogte  | 100 mm              |
| hoogte                           | 200 mm                                      | stapelbaar       | nee                 |
| breedte                          | 1300 mm                                     | verrijdbaar      | nee                 |
| diepte                           | 3880 mm                                     | kleur uitvoering | vuurrood // RAL3000 |
| materiaal                        | staal                                       | gewicht          | 260 kg              |
| oppervlak                        | gelakt                                      |                  |                     |

## Dit past ook bij ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 200237 |   | oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel  |
| 504444 |   | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |   | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm   |