






stoffen			
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	60 l	constructies	geperforeerde wand en 2 duwbeugels
capaciteit	1 x 60 liter vat	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen, vorkloffen
opslag	staand	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
hoogte	1775 mm	stapelbaar	nee
breedte	590 mm	verrijdbaar	ja
diepte	570 mm	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
materiaal	staal	certificering	conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)
kleur	muisgrijs // RAL7005	gewicht	52 kg
opvangbak uitrusting	rooster		

Gerelateerde Producten

185767		gereedschapsbak voor opvangbak, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
185768		druppelopvangbak voor opvangbak, met houder voor tappistool, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm