

Rollcart bijzetwagen

draagvermogen 150 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1040 x 470 mm, etage(s) van hout, constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 203185



Rollcart Bijzetwagen

Draagvermogen 150 kg

bijzetwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1040 x 470 mm
- hoogte x lengte x breedte 1055 x 1210 x 480 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 120 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal staal

type wagen	bijzetwagen	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	150 kg	elektrisch geleidend	nee
lengte laadvlak	1040 mm	euronorm	nee
breedte laadvlak	470 mm	etage-inrichting	recht
etagelengte	630 mm	constructies	geen
etagebreedte	470 mm	schuifbeugel	1 stuks
hoogte	1055 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	4 stuks	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	hout	wiel-ø	120 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	groefkogellager
lengte	1210 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	480 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	garantie	5 jaar
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	gewicht	39 kg
wieluitrusting	zwenkwielen met rem		