

rolcontainer

nestainer® ERGO S

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1665 x 800 x 700
mm, nuttige hoogte 1465 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), constructie van staal
galvanisch blauw verzinkt, platform
van draadgaas met veertechniek,
met polyamide-banden



Artikelnummer: 219906





Rolcontainer nestainer® ERGO S

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1665 x 800 x 700 mm
- nuttige hoogte 1465 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- achterwand zwenkbaar
- afsluitbaar met CT-sluiting
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas met veertechniek
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polyamide-banden

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	draadgaas
type wagen	rolcontainer	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas)	materiaal onderstel	staal
constructies functie	achterwand zwenkbaar	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	nestbaar	ja
hoogte	1665 mm	wiel-ø	108 mm
lengte	800 mm	banden	polyamide
breedte	700 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
nuttige hoogte	1465 mm	sluitsysteem	CT-sluiting
platform	doorbroken	gewicht	36,1 kg
platform uitrusting	veertechniek		

Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs