

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 800 x 600 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 221303

Bac gerbable norme Europe

avec trous de préhension fermés

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 120 x 800 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 100 x 750 x 550 mm
- force 20 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise fermées
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -10 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui
capacité	45 l	structure de cloison	plein
hauteur	120 mm	soubassement	plein
longueur	800 mm	charge	20 kg
largeur	600 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C

hauteur intérieure	100 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	750 mm	dispositif de support	ouvertures de prise fermées
largeur intérieure	550 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	3 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample