

bott **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 550 mm, 7 lade(n), met volledig uittrekbaar

Artikelnummer: 232289



ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 550 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm
- constructie van staal
- draagvermogen per lade 75 kg
- met volledig uittrekbaar
- ladegeleider 100 %
- met uittrekblokkade












Technische details


meubeltype kast

uittrekbare lade 100 %





type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	staal	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
materiaal verwerking	gelast	oppervlak romp	
hoogte	1000 mm	oppervlak front	
breedte	1050 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	550 mm	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
laden aantal	7 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm	gewicht	109,292 kg
draagvermogen lade	75 kg		

Gerelateerde Producten

233000		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233001		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233002		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233003		scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233004		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233005		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart
233035		afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 1050 x 550 mm, in zwart
233077		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233081		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233085		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

233443		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van beukenmultiplex in decor bruin
233444		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs
233449		lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen