

bott **vitrinekast** verso

hoogte x breedte x diepte 900 x 525
x 550 mm, 2 niveaus met Stalen
bodem, romp met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,
front met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL3004
purperrood

Artikelnummer: 232379



vitrinekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 525 x 550 mm
- staalconstructie, gelast
- openslaande deur met venster
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag


Technische details

meubeltype kast





kleur romp lichtgrijs // RAL7035

type kast	vitrinekast	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
type deur	vensterdeur	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	900 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	525 mm	materiaal	staal
diepte	550 mm	materiaal verwerking	gelast
legborden / schappen aantal	2 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	32.008 kg
elektrisch geleidend	nee		

Gerelateerde Producten

233018		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen