

## Wilms chauffages électriques EL15

Avec 3 niveau(x) de chauffage,  
hauteur x longueur x largeur 480 x  
990 x 515 mm, Niveau sonore de 62  
dB, manutention facile avec  
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243739



Wilms®



### chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 3 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 6 - 15 kW, puissance de chauffage 900 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 480 x 990 x 515 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 400V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température 0 °C à +40 °C
- Niveau sonore de 62 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur radial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- soubassement avec roulettes
- en noir/jaune

## Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
type de radiateur	chauffages électriques	plage de température	0 °C à +40 °C
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	niveau sonore	62 dB
Niveaux de chauffage	3	couleur	noir/jaune
	6-15 kW	type de ventilateur	ventilateur radial
	900 m³/h	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
hauteur	480 mm	Radiateur fonction	ventilateur simple
longueur	990 mm	poignée	Poignée de transport
largeur	515 mm	soubassement	roulettes
alimentation	bloc d'alimentation 400V/50 Hz	Poids	40 kg

## Accessoires

243744



tuyau d'air chaud, Pour chauffages électriques, Longueur x diamètre 7,6 m x 150 mm, en jaune/noir