

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 405986



Blume Förderanlagen Kunststof wieltjesbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van kunststof
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 600 mm
- breedte 640 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	800 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm
materiaal rol	kunststof	framebreedte	20 mm
diameter rol	48 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1 m	frameoppervlak	verzinkt




uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	600 mm	gewicht	10 kg
breedte	640 mm		

Gerelateerde Producten

407551		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 125 mm
408022		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 125 mm
408339		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep
414499		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
414502		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m
428642		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428686		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428733		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428777		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428813		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428857		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429044		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429088		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429157		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

429215		staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
588423		eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm