

gewichtsbalans

draagvermogen 15 - 25 kg, met vergrendelingsfunctie, kabellier lengte 2 m

Artikelnummer: 524055



Gewichtsbalans

Balancer





gewichtsbalans

- draagvermogen 15 - 25 kg
- met vergrendelingsfunctie
- kabellier lengte 2 m
- veiligheidshaak en karabijnhaak
- behuizing van aluminium in oranje
- valbeveiliging door extra ketting
- traploze instelling draagvermogen
- met GS-vignet

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	aluminium
hijswerktuigtype	gewichtsbalans	kleur	oranje
draagvermogen	15-25 kg	hijswerktuig uitrusting	valbeveiliging door extra ketting
vergrendelingsfunctie	ja	hijswerktuig functie	traploze instelling draagvermogen
lengte kabellier	2 m	certificering	GS
haaktype	veiligheidshaak en karabijnhaak	gewicht	8,9 kg
materiaal behuizing	aluminium		

Dit past ook bij ...

149164		loopkat, trekbelasting 250 kg, flensbreedte 50 - 152 mm
149455		persluchtkettinglier, draagvermogen 125 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
524148		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van beuken-multiplex geolied in beuken, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs