


## Bauer lastarm

draagvermogen 1000 kg, lengte x breedte 1600 - 2500 x 600 mm, kraanarm 6-voudig uittrekbaar, tot 25° in helling verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 525860



## Bauer Lastarm

### Telescoperbare arm

lastarm



- draagvermogen 1000 kg
- lengte x breedte 1600 - 2500 x 600 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 220 mm
- afstand vorkslaffen 160 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm 6-voudig uittrekbaar, tot 25° in helling verstelbaar
- met 1 haak
- Niet kraanbaar
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kraanbaar	Niet kraanbaar
hijswerktuigtype	lastopname	hoogte vorkslaffen	80 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	breedte vorkslaffen	220 mm
stapelaar-	lastarm	afstand vorkkoker	160 mm

aanbouwapparaat		
draagvermogen (max.)	1000 kg	materiaal staal
lengte	1600-2500 mm	oppervlak verzinkt
breedte	600 mm	kleur uitvoering verzinkt
arm functie	6-voudig uittrekbaar, tot 25° in helling verstelbaar	veiligheidsuitrusting hijswerktu afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	1 haak	gewicht 67 kg

### Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet