

VARIOfit trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,
draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 320 x 250 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met massief
rubber-banden

Artikelnummer: 531470



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit 3 ster trappensteekwagen



trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte 1310 x 570 mm
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 160 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | banden | massief rubber |
| type kar | trapsteekwagen | wiel-ø | 160 mm |
| draagvermogen | 200 kg | wiellager | kogellager |
| breedte schep | 320 mm | veiligheidsgreep | ja |
| diepte schep | 250 mm | hoogte | 1310 mm |
| set sterwielen | 3 sterren | breedte | 570 mm |
| materiaal | staal | oppervlak | m. poedercoating |
| materiaal verwerking | gelast | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| in-/uitklapbaar | nee | garantie | 12 jaar |
| trapslede | nee | gewicht | 23 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149740 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 510925 |  | pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |