


hofs magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 858889



hofs
REGALSYSTEME



hofs Traversenstelling

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 535 mm
- veldlast 1000 kg
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm






















- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details



meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	magazijnstelling	oppervlak legbord	verzinkt // m. kunststof coating
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt // m. kunststof coating
stellingveld	aanbouvveld	oppervlak traversen	verzinkt // m. kunststof coating
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // lengteprofielen
hoogte	2500 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
breedte	1010 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	535 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	140 kg	kleur traversen	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	1000 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
legborden / schappen aantal	6 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	1000 mm	levering	gedemonteerd
vakdiepte	500 mm	certificering	RAL-keurmerk
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	39,04 kg

Gerelateerde Producten

100737		bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1000 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
100946		lade, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 100 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs
100947		lade, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 150 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs
100948		lade, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 200 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs
102633		ladeblok, voor inhaakstelling, hoogte x breedte x diepte 1025 x 918 x 438 mm, in RAL7035 lichtgrijs
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
586064		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 140 kg, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
589517		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2500 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589754		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
589787		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
597796		vakverdeler, voor schroefstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, vrijstaand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
599678		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
599882		dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
601011		dubbele vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2500 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep (verzonken), cilinderslot
858812		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 535 mm, vaklast 140 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
859666		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

859735		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1310 x 535 mm, vaklast 185 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
865272		schuin legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs