

## Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 91 cm

StarTech ID: RK1236BKF



L'armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 91 cm RK1236BKF possède une porte avant acrylique avec aérations et une porte arrière à grille pour offrir un refroidissement passif économique aux appareils installés à l'intérieur, ainsi qu'une sécurité à votre équipement de valeur. Possédant une capacité de charge totale de 800 kg, l'armoire serveur se compose d'acier et d'aluminium pour offrir une plate-forme robuste à l'équipement de serveur/réseau de valeur. Les roulettes incluses font de ce produit une solution de rack polyvalente pour tout environnement de TI ou toute armoire serveur. Le rack est facile à monter sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide et offre un emballage à plat qui aide à réduire les frais d'expédition au minimum. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

### Applications

- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation avec un espace limité et un équipement montable qui ont besoin de sécurité
- Idéale pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, l'équipement de réseau et les consoles d'armoire
- Équipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio/vidéo
- Solution remarquable pour les salles de classe d'université, où seule une quantité limitée d'équipement monté en rack est nécessaire, mais où la sécurité reste importante

### Features

- Roulettes et pieds de stabilisation inclus
- Emballage à plat dans un seul carton pour une expédition facile
- Portes avec aérations et panneaux latéraux
- Rails de montage réglables
- Rapidité et facilité d'installation

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Rack Type	4-Post
Roulettes	Inclus
Hauteur U	12U
Type de cadre	Armoire fermée
Fixation sur le mur	Non
Type de porte avant	Acier avec vitre
Type de panneau latéral	Acier massif
Type de panneau arrière	Maille d'acier
Touche de verrouillage	Oui
Normes de l'industrie	DIN41491 Part I
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Normes de l'industrie	IEC297-2
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	800 kg [1768 lb]
Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et acier
Largeur interne	465 mm [18.3 in]
Largeur externe	600 mm [23.6 in]
Hauteur externe	663 mm [26.1 in]
Profondeur externe	900 mm [35.4 in]
Poids du produit	29.3 kg [64.8 lb]
Profondeur de montage maximal	750 mm [29.5 in]
Profondeur de montage minimale	150 mm [5.9 in]
Emballage à plat	Oui
Poids brut	32.3 kg [71.4 lb]
Inclus dans le paquet	3 - Panneau inférieur
Inclus dans le paquet	2 - Panneau latéral et cadre
Inclus dans le paquet	1 - Panneau supérieur
Inclus dans le paquet	4 - Traverse
Inclus dans le paquet	8 - Capuchons d'angle en plastique
Inclus dans le paquet	4 - Roulettes
Inclus dans le paquet	2 - Jeux de clés
Inclus dans le paquet	4 - Pieds réglables
Inclus dans le paquet	1 - Kit de vis de montage
Inclus dans le paquet	1 - Sachet de vis et écrous M6
Inclus dans le paquet	2 - Clé Allen

Certifications, Reports and Compatibility

