

Radiografische besturingen.



L4-L6



L6B



TM-70/1-13



HYBRIDE

Met een Rema radiografische systeem verzekert men zich van een gebruiksvriendelijke, flexibele en vooral een veilig ergonomische afstandbediening. Toepassingen in de industrie en bouw.

Kenmerken

- Werkbereik van 100 meter open bereik.
- Led-aanduiding zender in bedrijf.
- Functies hijsen/strijken/katrijden/kraanrijden.
- 1 of 2 snelheden.
- Zenders zijn voorzien van een noodstop klasse 3.
- Instelbare frequenties (TM-70- 433/870/915 Mhz).
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +65°C.

Standaard levering

- 1 handzender met draagkoord L-serie.
- 1 ontvanger 24 VAC of 230 VAC.
- L-serie inclusief niet oplaadbare batterijen type AA.
- TM-70 inclusief lader en accu.

Optie

- Meerdere takels besturen met 1 handzender (TM70).
- Kraanrijden.
- Andere voltages op aanvraag.
- Samenbouwsteunplaat.

Type	Functie	Aantal snelheden	Afmeting ontvanger L x B x D (mm)	Afmeting zender L x B x D (mm)	beschermingsklasse IP	Bedrijfsspanning (VAC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
I-HYBRIDE	hijsen/strijken/katrijden	2	151 x 129 x 61	160 x 75 x 45	65	24	0,64	0725300
TM-70/1.13	hijsen/strijken/katrijden/kraanrijden	2	285 x 200 x 110	215 x 70 x 52	65	24	0,46	0725500
1-L4	hijsen/strijken	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725700
1-L6	hijsen/strijken/katrijden	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725702
1-L6B	hijsen/strijken/katrijden	2	167 x 154 x 88	163 x 49 x 45	65	24	0,28	0725706