

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **486-4035**

Artikel/Modell **SARO Kühlschranks mit Glastür - weiß,
Modell MM5 PV**

GTIN **4017337058686**



- **Material: (Gehäuse) Stahl kunststoffbeschichtet, weiß; (Innenraum) Kunststoff, weiß; Glastür**
- **1 Glastür, selbstschließend**
- **Türanschlag wechselbar**
- **4 höhenverstellbare Roste**
- **LED-Innenbeleuchtung (in der Tür), separat schaltbar**
- **Digitale Temperaturkontrolle**
- **Umluftventilator**
- **Automatische Abtauung**
- **Klimaklasse: 4**
- **Temp. +1 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V -50 Hz- 0,240 kW**
- **Roste: 5x B 650 x T 530 mm**
- **Auch geeignet für GN 2/1 und 600 x 400 mm Bleche (optional erhältlich)**
- **Inhalt (brutto/netto): 525/455 Liter**
- **Innenmaße: B 650 x T 538 x H 1480 mm**
- **Außenmaße: B 750 x T 740 (+45) x H 1900 mm**
- **4 Rollen + 2 höhenverstellbare Füße**
- **Gewicht: 104 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)**

Ursprung Portugal
Zolltarifnummer 84185019
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827