

## Hymer Seilzugleiter SC 60

2 x 18 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 5,3 - 9,22 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 157767



## Hymer Seilzugleiter SC 60

### Seilzugleiter

- 2 x 18 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 9,62 m
- Holmlänge 5,3 - 9,22 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
- rutschfeste Klappfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 31,2 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie





**HYMER**

## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	ausklappbare Teleskopausleger
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	rutschfeste Klappfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	5,3-9,22 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	9,62 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 18	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	31,2 kg

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter