


## Kragarmregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 2090 x 450 mm, 3 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen

Artikelnummer: 157830



## Kragarmregal

### Komplettregal, 1 Grundfeld + 1 Anbaufeld

Kragarmregal

- Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 2090 x 450 mm
- 3 Ständer
- Traglast je Ständer 150 kg
- Nutzung einseitig
- 4 Lagerebenen
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 50 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Im Raster von 150 mm verstellbar
- Nutztiefe 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Kragarmlänge	Gleich lange Arme
Regaltyp	Kragarmregal	Kragarm Ausstattung	Abfallsicherung
Regalsystem	Schraubsystem	Höhenverstellraster Ebene	150 mm
Regalfeld	Komplettregal	Form Regal	gerade
Regalfeld Anzahl	2 Stück	Ständer	3 Stück
Nutzung	einseitig	Kragarme pro Ständer	3 Stück
Höhe	1950 mm	Traglast pro Arm	50 kg
Breite	2090 mm	Material	Stahl
Nutztiefe	400 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	450 mm	Oberfläche Kragarm	verzinkt
Lagerebenen	4 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Traglast gesamt	600 kg	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Traglast pro Ständer	150 kg	Gewicht	36 kg
Kragarmausrichtung	gerade		

## Zubehör

157832



Kragarmregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1030 x 450 mm, 1 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen