


Kärcher Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic

Leistung 1500 W, Arbeitsbreite 430 mm, Lautstärke 63 dB

Artikelnummer: 225829

KÄRCHER



Einscheibenmaschine

- Leistung 1500 W
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Bürstendrehzahl 150 U/min
- Arbeitsbreite 430 mm
- Unterfahrhöhe 90 mm
- Lautstärke 63 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 430 x 590 mm
- Gewicht 52 kg

Technische Details

Reinigungsart nass/trocken

Höhe 1180 mm

Reinigungstyp	Boden-Reinigungsmaschine	Breite	430 mm
Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz	Tiefe	590 mm
Akkubetrieb	nein	Lautstärke	63 dB
Leistung	1500 W	Ausstattung	Tank optional (10), Treibteller
elektrische Spannung	220-240 V	Lieferumfang	Treibteller
Arbeitsbreite	430 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940
Arbeitshöhe	90 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Bürstenanpressdruck	30 g/cm ²	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Bürstendrehzahl	150 U/min	Gewicht	52 kg
Frequenz bis	50 Hz		

Zubehör

119768		Pad für Einscheiben-Reinigungsmaschinen, Set bestehend aus: 5 Pads, Härtegrad: mittelhart, Durchmesser 432 mm, in grün
119769		Pad für Einscheiben-Reinigungsmaschinen, Set bestehend aus: 5 Pads, Härtegrad: hart, Durchmesser 432 mm, in schwarz
119778		Scheibenbürste für Scheuersaugmaschine, Härtegrad: mittel, Durchmesser 430 mm, aus Polypropylen
225830		Pad für Einscheiben-Reinigungsmaschinen, Set bestehend aus: 5 Pads, Härtegrad: mittelweich, Durchmesser 432 mm, in rot
225831		Pad für Einscheiben-Reinigungsmaschinen, Set bestehend aus: 5 Pads, Härtegrad: weich, Durchmesser 432 mm, in blau

Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Symbol/Text: Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
142447		Schnellverband, wasserabweisend und elastisch, Länge x Breite 7000 x 30 mm, blau
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel