

## Sichtlagerkasten

### Top

Höhe x Breite x Tiefe 14 x 315 x 500 / 450 mm, Aus Polypropylen in blau

VE 8 Stück

Artikelnummer: 384343



## Sichtlagerkasten Top

### hoch belastbar durch kräftige Hohlraumprofile

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 14 x 315 x 500 / 450 mm
- Aus Polypropylen in blau
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Lebensmittelecht, geeignet für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74, cadmiumfrei
- Boden angeraut
- Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
- Mit Etikettierfläche
- Geeignet für Rollenbahnen und Durchlaufregale
- Lieferung inklusive Etiketten

## Technische Details

|                    |                  |                   |                         |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Behältertyp        | Sichtlagerkasten | stapelbar         | ja                      |
| Euronorm           | nein             | stapelbar durch   | Stapelnoppen            |
| elektrisch leitend | nein             | Griff             | stirnseitige Griffmulde |
| Höhe               | 14 mm            | Beschriftungsfeld | Etikettierfläche        |

|                   |  |                         |                                     |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Breite            | 315 mm   | rollenbahnggeeignet     | ja                                  |
| Tiefe             | 500 mm   | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +90 °C                   |
| Bodentiefe        | 450 mm   | Lebensmittelgeeignet    | ja                                  |
| Material          | Polypropylen   | Gefahrstoffeeignung     | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| recyclebar        | ja   | Farbe                   | blau                                |
| Wandkonstruktion  | geschlossen  | Größe                   | 6 - HxBxT 145x315x500/450 mm        |
| Wand Ausstattung  | abgerundete Anlaufkanten // kräftige Hohlraumprofile | Lieferumfang            | inklusive Etiketten                 |
| Bodenkonstruktion | angeraut   | Gewicht                 | 1,15 kg                             |

## Zubehör

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 102666 |   | Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Sichtlagerkästen, Breite x Tiefe 315 x 500 / 450 mm, in transparent  |
| 625665 |   | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1058 x 524 mm, 30 Kästen aus Polypropylen, Feldlast 500 kg / Fachlast 50 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 625676 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1058 x 524 mm, 30 Kästen aus Polypropylen, Feldlast 500 kg / Fachlast 50 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 209420 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 524162 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium  |
| 531075 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau  |