

Kappes

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 500 mm, 120 Kästen, Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 120 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



KAPPES



Artikelnummer: 522329



Kappes Steckregal

Anbauregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

- Geeignet für die übersichtliche Kleinteilelagerung im Lager und in der Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 500 mm
- 120 Kästen
- Bestückung 120 x H x B x T 65 x 120 x 500 mm
- Feldlast 1300 kg / Fachlast 150 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 16 Ebenen mit Stahlboden und 120 Kästen
- Ebene(n) mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Feldlast	1300 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Anzahl	16 Stück
Regalfeld	Anbaufeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager, Werkstatt	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Material	Stahl	Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1006 mm	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Regal Ausstattung	Böden, Sichtlagerkästen	Farbe Ausführung	enzianblau/verzinkt // RAL5010
Kästen Anzahl	120 Stück	Gewicht	94,52 kg
Fachlast	150 kg		

Zubehör

509406



Etikett für Regalkästen, Höhe x Breite 22 x 75 mm, in weiß