


Technisch specificatieblad

DIN-kruisverbinder voor platte geleider

Artikelnr. 5314658



- Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305-3
- Passing: max. FL 30 x FL 30 resp. max. FL 40 x FL 40
- Zonder tussenplaat
- Gemonteerd met 4 zeskantbouten M8 x 25 en 4 zeskantmoeren M8 (F)



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Productbeschrijving

Stamgegevens

Bestelnr.	5314658
Type	256 A-DIN 30 FT
Omschrijving 1	Kruisverbinder
Omschrijving 2	zonder tussenplaat
Dimensie	30mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Gewicht	27,80 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

DIN-kruisverbinder voor platte geleider



Artikelnr. 5314658

Technische gegevens



Afmeting A	60,00 mm
Afmeting B	60,00 mm
Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Kruisverbinder
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor verbinding	Platte kabel FI 30 / FI 30
Afstelling	max. FL30 mm