


Technisch specificatieblad

90°-bocht 110

Art.-Nr. 6098360



Bocht 90°, horizontaal, voor alle verspankabelgoten met een zijhoogte van 110 mm.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Voor verdere stabilisering zal de maat van het hulpstuk bepalend zijn welke ondersteuning nodig is.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	6098360
Type	WRB 90 160 FT
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	voor verspankabelgoot 110
Dimensie	110x600
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	2.360,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	600,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmeting B	600,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Plaatdikte	2,00 mm
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>