

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad lang, zwart

Artikelnr. 2022964



De snelste en handigste manier om trekcontasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekcontasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444. Met metrische schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig; de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022964
Type	V-TEC VM L12 SW
Omschrijving 1	Wartel lange tap
Omschrijving 2	met trekcontasting IP68
Dimensie	M12
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,39 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting E	16,50 mm
Afmeting L min.	17,50 mm
Afmeting L max.	24,00 mm
Afmeting L1	15,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
SW	15,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	3,50 - 7,00 mm
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M12x1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	15,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	12
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad lang, zwart

Artikelnr. 2022964



Technische gegevens

Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	2,00 Nm
Categorie van de inslaginwerking	A
Categorie van de trektoelasting	3
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	16,50 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektoelastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>