

AARDINGSPENKLEM, BRONS, GWMTL, 1/2"–5/8" DIA, MAX 70 MM² STRENGEN, 14-MM SLEUTEL

CATALOG NUMBER

C58



FEATURES

Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen

Parts that are UL 467 Listed are suitable for direct burial in earth or concrete

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 158160

Material: Geweermetaal

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2" – 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual: 12,5 – 15,0 mm


Conductor Size: 70 mm² in strengen max.

Wrench Size: 14 mm

Complies With: IEC® EN 62561-1

Torque: 16,90 N-m

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY** **ERICO** **HOFFMAN** **RAYCHEM** **SCHROFF**
TRACER